



토글 레버 밸브 H-3-M5

Part Number: 561616

FESTO

이 Type은 진공에 적합.



자료 시트

특징	값
밸브 기능	3/2 닫힘, 단동 솔레노이드
액추에이터 형태	수동
폭	22.5 mm
표준 공칭 유량	80 l/min
작동 압력	-0.95 ... 8 bar
디자인 구조	피스톤 시트
Reset 형태	기계 스프링
공칭 사이즈	2 mm
조립 위치	어디든
파일럿 형태	직접
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음
매체 온도	-10 ... 60 °C
주변 온도	-10 ... 60 °C
프로세스 밸브 액추에이터	14 N
제품 중량	419 g
마운팅 형태	관통 홀 포함
공압 연결구, 포트 1	M5
공압 연결구, 포트 2	M5
씰 소재	NBR
하우징 소재	전조 알루미늄 합금 아노다이징