



자료 시트

특징	값
주변 온도	-5 ... 50 °C
제품 중량	140 g
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU 저전압 가이드라인에 대응
보호 등급	IP65 IP67
보관 온도	-20 ... 70 °C
재질 사항	RoHS 에 승인
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
전력 중단 버퍼	10 ms
축의 총 수	4
치수 W x L x H	50 mm x 107 mm x 55 mm
제어 인터페이스	CAN-Bus
필드버스 인터페이스	1x 소켓, M9, 5-핀
장비-상태 진단	채널 및 모듈 지향 진단 모듈 저전압/단락 진단 메모리
설정 지원	MMI 핸드헬드 터미널 케이블
파라미터 설정	채널 강제 시스템 파라미터
Baud rate	1 Mbit/s
작동 전압 범위 DC	18 ... 30 V
공칭 동작 전압 DC	24 V
프로토콜	FHPP
작동 전압에서 고유 전류 소모량	평균 80 mA
출력에 대한 최대 어드레스 용량	32 Byte
입력에 대한 최대 어드레스 용량	32 Byte
제품-상태 LED 표시	Error PL: 부하 공급
하우징 소재	PA-강화 PC