



T-원터치 콘넥터 NEDU-M12D4-M12T4-IS

Part Number: 562248

FESTO



자료 시트

특징	값
표준에 기반	EN 61076-2-101
연결 주기	100
마운팅 형태	나사산
제품 중량	25.5 g
전기 연결	4-핀/4-핀/4-핀 A-코드/A-코드/A-코드 소켓/소켓/플러그 M12x1 / M12x1 / M12x1
작동 전압 범위 DC	0 ... 30 V
보호 등급	IP65 IP67
주변 온도	-25 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
재질 사항	RoHS 에 승인
부식 방지 등급 KBK	3 - 부식 응력 수준 높음
하우징 소재	TPE-U (PU), 증폭 아연 다이캐스트
유니언 너트 소재	PA-강화
씰 소재	FPM
전기 접점 소재	구리 합금 금 도금