



기본 밸브 VOFC-L-M32C-MC-G14-F9

Part Number: 562859

FESTO



자료 시트

특징	값
밸브 기능	3/2 닫힘, 단동 슬레노이드
액추에이터 형태	전기적
폭	51 mm
표준 공칭 유량	900 l/min
작동 압력	2 ... 8 bar
디자인 구조	파이로스 액추에이터 피스톤 포펫 밸브
Reset 형태	기계 스프링
보호 등급	IP65
공칭 사이즈	6 mm
씰링 원리	소프트
조립 위치	어디든
수동 작동	없음
파일럿 형태	파일럿
파일럿 공압 공급	외부 내부
유량 방향	전환 불가
Safety Integrity Level (SIL)	최대 SIL 4 High Demand 동작 모드 최대 SIL 4 Low Demand 동작 모드
작동 압력에 주의	0 ~ 8 bar (외부 파일럿 에어)
유량 Kv	0.72 m3/h
배기 유량 Kv	1.38 m3/h
Off 스위칭 시간	12 ms
On 스위칭 시간	20 ms
정격 사용 시간	100%
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [:-:-]
부식 방지 등급 KBK	4
매체 온도	-25 ... 60 °C
주변 온도	-25 ... 60 °C
제품 중량	550 g
공압 연결구, 포트 1	G1/4
공압 연결구, 포트 2	G1/4
공압 연결구, 포트 3	G1/4
재질 사항	PWIS 물질 함유 RoHS 에 승인
씰에 대한 재질 정보	NBR
하우징에 대한 재질 정보	알루미늄 Hard Ematal 플레이트