


Start 밸브
MS9-EM-G-VS
 Part Number(&P): 562951

FESTO



자료 시트

특징	값
시리즈	MS
사이즈	9
격자 치수	90 mm
디자인 구조	피스톤 슬라이드
액츄에이터 형태	수동
씰링 원리	소프트
배기 기능	유량 조절 불가
액츄에이터 자물쇠	잠금 장치 포함 회전 손잡이
Reset 형태	강제 명령
파일럿 형태	직접
밸브 기능	3/2 bistable
작동 압력	0 ... 20 bar
표준 공칭 유량	18,000 l/min
표준 공칭 유량 2-3	14,100 l/min
작동 매체	여과된 압축 공기, 필터 등급 40 µm, 윤활 또는 비 윤활
부식 방지 등급 KBK	2
재질 사항	RoHS 에 승인
매체 온도	-10 ... 60 °C
주변 온도	-10 ... 60 °C
마운팅 형태	옵션 액세서리 포함 라인 설치
조립 위치	어디든
제품 중량	2,200 g
공압 연결구, 포트 3	G1
피스톤 스톱, 재질 정보	POM
씰에 대한 재질 정보	NBR
하우징에 대한 재질 정보	알루미늄 다이캐스트