



핑거 레버 밸브 VHEM-LT-M32C-M-G18

Part Number: 563777
단종 예정 제품

FESTO

이 Type은 진공에 적합.

단종 예정 제품. 2019년까지 사용 가능. 대체 제품에 대해서는 Support Portal을 참조하십시오.



자료 시트

특징	값
밸브 기능	3/2 닫힘, 단동 솔레노이드
액츄에이터 형태	수동
폭	20 mm
표준 공칭 유량	500 l/min
작동 압력	-0.95 ... 8 bar
디자인 구조	포켓 시트
Reset 형태	기계 스프링
공칭 사이즈	4 mm
사용 설명서	수동으로만 작동
파일럿 형태	직접
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중예 요구됨)
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
매체 온도	-10 ... 60 °C
주변 온도	-10 ... 60 °C
프로세스 밸브 액츄에이터	18 N
제품 중량	148 g
마운팅 형태	관통 홀 포함
공압 연결구, 포트 1	G1/8
공압 연결구, 포트 2	G1/8
공압 연결구, 포트 3	G1/8
재질 사항	RoHS 에 승인
Material seals	NBR
Material housing	전조 알루미늄 합금 아노다이징