



# 핑거 레버 밸브 VHEM-L-M52-E-G14

FESTO

Part Number: 563980  
단종 예정 제품

이 Type은 진공에 적합.  
단종 예정 제품. 2019년까지 사용 가능. 대체 제품에 대해서는  
Support Portal을 참조하십시오.



## 자료 시트

특징	값
밸브 기능	5/2 단동 솔레노이드
액추에이터 형태	수동
폭	25 mm
표준 공칭 유량	1,000 l/min
작동 압력	-0.95 ... 10 bar
디자인 구조	피스톤 슬라이드
Reset 형태	공압 스프링
공칭 사이즈	6 mm
사용 설명서	수동으로만 작동
파일럿 형태	직접
파일럿 압력	2.5 ... 10 bar
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중예 요구됨)
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
매체 온도	-10 ... 60 °C
주변 온도	-10 ... 60 °C
프로세스 밸브 액추에이터	23.8 N
제품 중량	336 g
마운팅 형태	관통 홀 포함
공압 연결구, 포트 1	G1/4
공압 연결구, 포트 2	G1/4
공압 연결구, 포트 3	G1/4
공압 연결구, 포트 4	G1/4
공압 연결구, 포트 5	G1/4
재질 사항	RoHS 예 승인
Material seals	NBR
Material housing	전조 알루미늄 합금 아노다이징