


밸브 터미널 VTOC

Part Number: 564056

FESTO



예시 표시

자료 시트

전체 데이터시트 - 개별값은 설정에 따라 달라집니다.

특징	값
밸브 기능	2x3/2 닫힘, 단동 솔레노이드
밸브 사이즈	10 mm
최대 표준 공칭 유량	10 mm 에서 10 l/min
작동 압력 MPa	0 ... 0.8 MPa
작동 압력	0 ... 8 bar
Operating pressure	0 ... 116 psi
인증	c UL us - Recognized (OL)
KC 마크	KC-EMV
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-EMV 가이드라인에 대응
신호 상태 표시	LED
진공에 대한 적합성	아니오
픽업 시간	100 ms
솔레노이드 코일 당 공칭 분리 전류	55mA, 최대 100ms
전류 감소 회로 포함 공칭 전류	100ms 이상 13mA
공칭 동작 전압 DC	24 V
허용 가능 전압 파동	+/- 10 %
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
매체 온도	-5 ... 50 °C
보호 등급	IP40
파일럿 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
주변 온도	-5 ... 50 °C
전기적 연결	멀티핀 플러그 I-Port IO-Link
재질 사항	RoHS 에 승인
액츄에이터 형태	전기적
전기 I/O 시스템	예
밸브 터미널 타입	84
최대 밸브 연수	24
밸브 터미널 구조	고정 격자