


필터 MS9-LF-G-CUM

Part Number: 564108

FESTO

5 µm 필터, 금속 바울, 수동 배수기, 유량 방향: 좌측에서 우측.



자료 시트

특징	값
사이즈	9
시리즈	MS
조립 위치	수평 +/- 5
필터 등급	5 µm
응축수 배수기	수동 회전
디자인 구조	원심 분리기 포함 소결 필터
최대 응축수 용량	220 ml
작동 압력	0 ... 20 bar
방폭 주변 온도	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
작동 매체	ISO 8573-1:2010 [-:9:-]에 준하는 압축 공기 가스 주입
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 용력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
보관 온도	-10 ... 60 °C
출력에서 공기 청정 등급	압축 공기, ISO8573-1:2010 [6:8:4]
매체 온도	-10 ... 60 °C
주변 온도	-10 ... 60 °C
제품 중량	2,000 g
마운팅 형태	라인 설치 액세서리 포함 옵션
커버 소재	PA-강화
스핀 디스크 소재	POM
필터 홀더 소재	POM
재질 사항	RoHS 에 승인
연결 플레이트 소재	알루미늄 다이캐스트
마운팅 브라켓 소재	알루미늄 다이캐스트
필터 소재	PE
하우징 소재	알루미늄 다이캐스트
모듈 연결 소재	알루미늄 다이캐스트
보울 소재	전조 알루미늄 합금
컵 씰 소재	NBR
스크린 소재	PA
분리 플레이트 소재	POM