



압력 조절기

MS9-LR-NG-D5-DI-AG-PSI-AS

Part Number: 564140

FESTO

4 bar 최대 출력 압력, 압력 게이지 포함, 잠금 가능 조절기 헤드,
유량 방향: 좌측에서 우측.



자료 시트

특징	값
사이즈	9
시리즈	MS
액츄에이터 자물쇠	잠금 장치 포함 회전 손잡이 액세서리 포함, 잠금 가능
조립 위치	어디든
디자인 구조	직접-제어 격판 압력 조절기
컨트롤러 기능	출력 압력 일정 초기 압력 보상 포함 이차 배기 포함 복귀 유로 포함
압력 게이지	압력 게이지 포함
작동 압력	1 ... 20 bar
압력 조절 범위	0.5 ... 4 bar
최대 압력 Hysteresis	0.4 bar
방폭 주변 온도	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4] 가스 주입
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중 요구됨)
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
보관 온도	-10 ... 60 °C
매체 온도	-10 ... 60 °C
주변 온도	-10 ... 60 °C
제품 중량	1,400 g
마운팅 형태	전면 패널 설치 라인 설치 액세서리 포함 옵션
커버 소재	PA-강화
재질 사항	RoHS 에 승인
연결 플레이트 소재	알루미늄 다이캐스트
마운팅 브라켓 소재	알루미늄 다이캐스트
하우징 소재	알루미늄 다이캐스트
모듈 연결 소재	알루미늄 다이캐스트
멤브레인 소재	NBR
밸브 스템 소재	전조 알루미늄 합금 NBR POM