



물 분리기 MS6-LWS-3/8-U-V

Part Number: 564869

FESTO

완전 자동 응축수 배수 밸브를 통한 응축수 배수.



자료 시트

특징	값
사이즈	6
시리즈	MS
조립 위치	수평 +/- 5
응축수 배수기	완전 자동
디자인 구조	원심 분리기
최대 응축수 용량	38 ml
바울 보호망	금속 하우징으로 내장
응축수 분리의 정도	99 %
작동 압력	2 ... 12 bar
표준 공칭 유량	3,500 l/min
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-] 가스 주입
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
식품 안전	추가 재료 정보 참조
출력에서 공기 청정 등급	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:7:4]
매체 온도	-10 ... 60 °C
주변 온도	-10 ... 60 °C
제품 중량	820 g
마운팅 형태	라인 설치 액세서리 포함 옵션
공압 연결구, 포트 1	G3/8
공압 연결구, 포트 2	G3/8
재질 사항	RoHS 에 승인
씰 소재	NBR
하우징 소재	알루미늄 다이캐스트
보울 소재	전조 알루미늄 합금
스크린 소재	PA