


연결 케이블 NEBV-S1G44-K-10-N-LE39

Part Number: 565291

FESTO



자료 시트

특징	값
마운팅 형태	4-40UNC
조립 위치	어디든
제품 중량	1,432 g
전기 연결	44-핀 플러그 소켓 Sub-D
작동 전압 범위 DC	<= 30 V
40°C에서 허용 가능 전류 부하	0.86 A
케이블 길이	10 m
케이블 특성	작동 전압 연결용
최소 케이블 휨 반경	95 mm
케이블 직경	9.6 mm
케이블 직경 공차	± 0,5 mm
케이블 구조	40x0,14
보호 등급	IP65 IP67 조립된 조건
주변 온도	-5 ... 60 °C
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-RoHS-RL 지침
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
재질 사항	RoHS 에 승인
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
케이블 피복 소재	PVC
하우징 소재	PBT
전기 접점 소재	청동 금 도금