


원터치 콘넥터 CRQS-5/32T-U

Part Number: 565340
단종 예정 제품

FESTO

단종 예정 제품. 2024년까지 사용 가능. 대체 제품에 대해서는 Support Portal을 참조하십시오.



자료 시트

| 특징 | 값 |
|---|-------------------------------|
| 사이즈 | 표준 |
| 공칭 사이즈 | 0.118 " |
| 조립 위치 | 어디든 |
| 디자인 | 직선 형태 |
| 컨테이너 사이즈 | 1 |
| 디자인 구조 | Push/Pull 원리 |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 1.4 MPa |
| 작동 압력 전체 온도 범위 | -0.95 ... 14 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 203 psi |
| 작동 매체 | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| 부식 방지 등급 KBK | 4 - 부식 응력 수준 매우 높음 |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| 식품 안전 | 추가 재료 정보 참조 |
| 주변 온도 | -20 ... 150 °C |
| 제품 중량 | 0.307 oz |
| 사용 가능 배선 | PFAN |
| 공압 연결구, 포트 1 | 배관용, 5/32" 외부 직경 |
| 공압 연결구, 포트 2 | 배관용, 5/32" 외부 직경 |
| Ambient temperature Fahrenheit | -4 ... 302 °F |
| 재질 사항 | RoHS 에 승인 |
| 하우징 소재 | 고합금 강철, 부식방지 |
| Release ring 소재 | 고합금 강철, 부식방지 |
| 튜브 씰 소재 | FPM |
| 튜브 고정 클로 소재 | 고합금 강철, 부식방지 |