


콘넥터 블록 CPX-P-AB-4XM12-4POL-8DE-N-IS

Part Number: 565705

FESTO

M12 연결, 본질 안전 모듈용.



자료 시트

특징	값
치수 W x L x H	- 단락 후 행동 50 mm x 107 mm x 70 mm
마운팅 형태	On 연결 블록 CPX-M-GE..
제품 중량	120 g
주변 온도	-5 ... 50 °C
보관 온도	-20 ... 70 °C
상대 공기 습도	95 % 비-응결
보호 등급	IP65
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통 (설치 시)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-Ex 방폭 가이드라인 (ATEX) 에 대응
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK EX instructions
ATEX 카테고리 가스	II (1) G
ATEX 카테고리 먼지	II (1) D
EU 국가외 폭발 방지 인증	EPL Da (BR) EPL Da (IEC-EX) EPL Dc[Da] (GB) EPL Ga (BR) EPL Ga (IEC-EX) EPL Gc[Ga] (GB)
폭발 점화 방지 타입 가스	[Ex ia Ga] IIC
폭발 점화 방지 타입 먼지	[Ex ia Da] IIIC
방폭 주변 온도	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C
인증서 발행 부서	DNV 15.0192 X IECEX ZLM 12.0007 X ZELM 12 ATEX 0500 X
재질 사항	RoHS 에 승인
하우징 소재	PA-강화
전기 연결	4-핀 4x 소켓 A-코드 M12x1 원형 플러그 컨넥터
입력 수	8