


매니폴드 스트립

VABM-L1-10AS-M5-2

Part Number: 566522

FESTO



자료 시트

| 특징 | 값 |
|--------------------|---------------------------------------|
| 격자 치수 | 10.5 mm |
| 최대 밸브 연수 | 16 |
| 작동 압력 MPa | -0.09 ... 1 MPa |
| 작동 압력 | -0.9 ... 10 bar |
| 인증 | RCM Mark c UL us - Recognized (OL) |
| 부식 방지 등급 KBK | 2 - 부식 응력 수준 보통 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 최대 조임 토크, H-레일 마운팅 | 1.5 Nm |
| 최대 조임 토크, 밸브 마운팅 | 0.45 Nm |
| 최대 조임 토크, 벽면 마운팅 | 3 Nm |
| 제품 중량 | 26 g |
| 공압 연결구, 포트 1 | M5 |
| 공압 연결구, 포트 3 | M5 |
| 공압 연결구, 포트 5 | M5 |
| 재질 사항 | RoHS 에 승인 |
| 매니폴드 소재 | 전조 알루미늄 합금 |