


전기 서브 베이스 VAVE-L1-1VL1-LP

Part Number: 566722

FESTO



자료 시트

특징	값
극성 보호	양극성
추가 기능	스파크 제거
신호 상태 표시	LED
공칭 동작 전압 DC	24 V 12 V
서지 강도	0.8 kV
오염 등급	3
확장 주위 온도	-5 - 60 °C
부식 방지 등급 KBK	0 - 부식 응력 없음
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
보호 등급	IP40
주변 온도	-5 ... 50 °C
조립 위치	어디든
제품 중량	4.6 g
종단 단면	0.14 mm ²
전기 연결	꼬인 케이블
케이블 길이	0.5 m
배선 끝단	배선 끝단 이음관
보호 접지 연결	사용 불가
마운팅 형태	클립
하우징 색상	흑색
재질 사항	RoHS 에 승인
하우징 소재	PA