

플라스틱 배관 PUN-H-3/16-NT-150-CB

Part Number: 567963

FESTO

식품 가공 산업용으로 인증 (위생 저항)



자료 시트

특징	값
외부 지름, 인치	3/16
유량에 사용하는 굵힘 반경	0.069 ft
최소 휨 반경	0.025 ft
사용 설명서	TPE-U Ether basiert
튜브 특성	Suitable for energy chains
온도에 따른 작동압력	-14.4 ... 145 Psi
작동 압력에 주의	Water: temperature-dependent operating pressure, see diagram, max. 0.3 MPa at 0 - 60°C
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-] Water (liquid, free of ice)
재료 발화점 실험	UL94 HB
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1a
클린룸 등급	This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly.
식품 안전	추가 재료 정보 참조
주변 온도	-31 ... 145 °F
길이에 따른 제품 중량	0.13 oz/ft
공압 연결구	푸시인 커넥터 외부 직경(3/16")용
색상	투명
지주 경도	D 52 +/-3
재질 사항	RoHS 에 승인
튜브 소재	TPE-U(PU)