


limit switch box SRAP-M-CA1-YB270-1-A-TP20

Part Number: 568243

FESTO

아날로그 4...20mA 신호로 공압식 1/4 회전 액추에이터로 작동하는 프로세스 밸브 모니터링



자료 시트

특징	값
디자인	각도
표준에 기반	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
인증	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-EMV 가이드라인에 대응 EU-RoHS-RL 지침
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
재질 사항	RoHS 에 승인
측정된 변수	회전 각도
측정 원리	홀 자석
주변 온도	-20 ... 80 °C
아날로그 출력	4 - 20 mA
반복 정밀도 아날로그 출력 ± °	1 deg
회로 단락 보호	예
과부하 저항 용량	가능
작동 전압 범위 DC	15 ... 30 V
유휴 전류	12 ... 20 mA
극성 보호	모든 전기 연결용
전기 연결	9-핀 볼트 체결 단자 플러그-인
연결 가능 공칭 컨덕터 단면	2.5 mm ²
케이블 패킹 연결	M20
허용 가능 케이블 직경	5 ... 13 mm
최대 라인 길이	30 m
조립 위치	어디든
제품 중량	1,000 g
하우징 소재	전조 알루미늄 합금
위치 표시기	황색/흑색
설정 사양	Teach-In 전기 신호로 Teach-in
설정 범위, 각도	0 ... 270 deg
보호 등급	IP65
절연 전압	50 V
서지 강도	0.8 kV
안전 등급	III
부식 방지 등급 KBK	3 - 부식 응력 수준 높음
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
오염 등급	3