

# 플라스틱 배관 PEN-5/16-SW-150-CB

Part Number: 569884

FESTO

표준 외경 튜브, QS 플러그 연결용, 폴리에틸렌 (식품 산업에서 사용 미승인).



## 자료 시트

| 특징              | 값  |
|-----------------|--|
| 외부 지름, 인치       | 5/16   |
| 유량에 사용하는 굽힘 반경  | 0.114 ft   |
| 최소 휨 반경         | 0.073 ft   |
| 튜브 특성           | Suitable for energy chains in applications with higher cycle rates       |
| 튜브 테스트 조건       | Suitability for energy chains: > 5 million cycles according to FN 942021 |
| 온도에 따른 작동압력     | -14.4 ... 145 Psi  |
| 작동 매체           | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]<br>www.festo.com에서의 제조업체 선언에 따른 용수         |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L  |
| 주변 온도           | -22 ... 140 °F   |
| 길이에 따른 제품 중량    | 0.25 oz/ft   |
| 공압 연결구          | 푸시인 커넥터 외부 직경(5/16")용  |
| 색상              | 흑색   |
| 지주 경도           | D 52 +/-3  |
| 재질 사항           | RoHS 에 승인  |
| 튜브 소재           | PE   |