


블랭크 플레이트  
VABB-L1-10A  
Part Number: 569986

FESTO



자료 시트

특징	값
격자 치수	10.5 mm
작동 압력 MPa	-0.09 ... 1 MPa
작동 압력	-0.9 ... 10 bar
인증	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
제품 중량	9.4 g
재질 사항	RoHS 에 승인
커버 플레이트 소재	전조 알루미늄 합금