


소켓
MSSD-EB-M12-24VDC-SD-EX
 Part Number: 570367



자료 시트

특징	값
마운팅 형태	M2.5 센트럴 볼트형 슬레노이드 밸브 위
전기 연결	3-핀 플러그 소켓, 각형 EN 175301-803에 따른 플러그 패턴 C타입 DIN EN 175301-803에 따른 입방형 디자인
작동 전압 범위 DC	0 ... 30 V
작동 전압 범위 AC	0 ... 24 V
40°C에서 허용 가능 전류 부하	6 A
서지 강도	0.8 kV
케이블 패킹 연결	M12
허용 가능 케이블 직경	4 ... 6 mm
종단 단면	0.25 ... 0.5 mm ²
보호 등급	IP65 IEC 60529에 따른
주변 온도	-25 ... 125 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
재질 사항	RoHS 에 승인
오염 등급	3
하우징 소재	PA-강화
씰 소재	HNBR