


# 충격 완충기 DYSC-4-4-Y1F

Part Number: 570506

FESTO

자체-조절



## 자료 시트

특징	값
사이즈	4
행정거리	4 mm
쿠션	자체-조절
조립 위치	어디든
위치 감지	없음
최대 충격 속도	2 m/s
짧은 Reset 시간	0.2 s
긴 Reset 시간	1 s
작동 모드	단동 푸쉬 동작
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
주변 온도	-10 ... 80 °C
쿠션 길이	4 mm
최대 정지력	100 N
행정거리 당 최대 에너지 소모	0.6 J
시간 당 최대 에너지 소모	5,600 J
최대 잉여 에너지	0.006 J
Reset 력	0.7 N
제품 중량	5 g
마운팅 형태	잠금 너트 포함
재질 사항	RoHS 에 승인
씰 소재	NBR
하우징 소재	고합금 강철
피스톤 로드 소재	고합금 강철