


플러그
NECU-S-ECG4-HX-Q3
 Part Number: 570922

FESTO



자료 시트

특징	값
인증	c UL us - Recognized (OL)
연결 주기	1
마운팅 형태	멈춤쇠
전기 연결	4-핀 일자형 플러그 / 절연 변위 연결 입방형 디자인
작동 전압 범위 DC	0 ... 30 V
40°C에서 허용 가능 전류 부하	3 A
서지 강도	0.8 kV
허용 개별 와이어 직경	>= 0.07 mm
허용 와이어 직경	0.8 ... 1 mm
종단 단면	0.14 mm ²
보호 등급	IP40
주변 온도	-20 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
재질 사항	RoHS 에 승인
오염 등급	2
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음
하우징 소재	PBT PC
전기 접점 소재	금 도금
허용 와이어 절연	PP PVC TPE-E