



플러그 NECU-S-M12G4-P1-IS

Part Number: 570953

FESTO



자료 시트

| 특징 | 값 |
|--------------------|--------------------------------------|
| 표준에 기반 | EN 61076-2-101 EN 61984 |
| 연결 주기 | 50 |
| 조립 위치 | 어디든 |
| 제품 중량 | 17 g |
| 전기 연결 1, 기능 | 필드 장치 축 |
| 전기 연결 1, 설계 | 원형 |
| 전기 연결 1, 연결 타입 | 플러그 |
| 전기 연결 1, 케이블 인출구 | 일자형 |
| 전기 연결 1, 연결 기술 | M12x1, EN 61076-2-101 에 따른 A-coded |
| 전기 연결 1, 핀/와이어 수 | 4 |
| 전기 연결 1, 마운팅 타입 | 육각형 A/F 18mm 및 세로 방향 널링 포함 나사형 잠금 장치 |
| 전기 연결 2, 연결 타입 | 케이블 |
| 전기 연결 2, 연결 기술 | 볼트 체결 단자 |
| 작동 전압 범위 DC | 0 ... 30 V |
| 40°C에서 허용 가능 전류 부하 | 4 A |
| 서지 강도 | 2.5 kV |
| 케이블 패킹 연결 | Pg7 |
| 허용 가능 케이블 직경 | 4 ... 6 mm |
| 중단 단면 | 0.75 mm ² |
| 보호 등급 | IP65 IP67 |
| 주변 온도 | -25 ... 85 °C |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| 재질 사항 | RoHS 에 승인 |
| 오염 등급 | 3 |
| 하우징 소재 | PA |
| 유니언 너트 소재 | PA |
| 전기 접점 소재 | 황동 범위 측정: 24 비트 |