



**플러그**  
**NECU-S-M12G4-P1-Q6-IS**  
 Part Number: 570955



**자료 시트**

특징	값
표준에 기반	EN 61076-2-101 EN 61984
연결 주기	50
조립 위치	어디든
제품 중량	18 g
전기 연결 1, 기능	필드 장치 축
전기 연결 1, 설계	원형
전기 연결 1, 연결 타입	플러그
전기 연결 1, 케이블 인출구	일자형
전기 연결 1, 연결 기술	M12x1, EN 61076-2-101 에 따른 A-coded
전기 연결 1, 핀/와이어 수	4
전기 연결 1, 마운팅 타입	육각형 A/F 18mm 및 세로 방향 널링 포함 나사형 잠금 장치
전기 연결 2, 연결 타입	케이블
전기 연결 2, 연결 기술	볼트 체결 단자
작동 전압 범위 DC	0 ... 30 V
40°C에서 허용 가능 전류 부하	4 A
서지 강도	2.5 kV
케이블 패킹 연결	Pg7
허용 가능 케이블 직경	2.5 ... 2.9 mm
중단 단면	0.14 ... 0.5 mm <sup>2</sup>
보호 등급	IP65 IP67
주변 온도	-25 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
재질 사항	RoHS 에 승인
오염 등급	3
하우징 소재	PA
유니언 너트 소재	PA
전기 접점 소재	황동 범위 측정: 24 비트