


무동력 가이드 축
ELFR-...-45- -
Part Number: 571436



자료 시트

전체 데이터시트 - 개별값은 설정에 따라 달라집니다.

특징	값
작업 행정거리	50 ... 1,000 mm
사이즈	45
조립 위치	어디든
가이드	평판-베어링 가이드 Recirculating 볼 베어링 가이드
디자인 구조	드라이브 유닛 미포함 가이드 축
최대 가속	50 m/s ²
최대 속도	1 ... 3 m/s
부식 방지 등급 KBK	0 - 부식 응력 없음
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
보호 등급	IP20
주변 온도	-10 ... 50 °C
2차 단면 관성모멘트 Iy	15.71E+03 mm ⁴
2차 단면 관성모멘트 Iz	17.94E+03 mm ⁴
최대 힘 Fy	100 N
최대 힘 Fz	100 N
최대 아이들링(idling) 변위 저항	6 N
참조값, 주행 성능	5,000 km
10 mm 행정거리 당 추가 질량 계수	0 g
0 mm 행정거리 당 기본 중량	2,670 g
10 mm 행정거리 당 추가 중량	49 g
프로파일 소재	전조 알루미늄 합금 아노다이징
재질 사항	RoHS 에 승인
드라이브 커버 소재	전조 알루미늄 합금 아노다이징
가이드 레일 소재	강철
슬라이드 소재	전조 알루미늄 합금 아노다이징