

플라스틱 배관
PAN-M-10X1,25-NT
 Part Number(&P): 572089



자료 시트

특징	값
외부 직경	10 mm
유량에 사용하는 굽힘 반경	65 mm
내부 직경	7.5 mm
최소 휨 반경	45 mm
온도에 따른 작동압력	-0.95 ... 26 bar
작동 매체	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-]
주변 온도	-60 ... 100 °C
길이에 따른 제품 중량	0.035 kg/m
색상	투명
지주 경도	D 65 +/-3
재질 사항	동성분 및 PTFE 제거형 RoHS 에 승인
튜브에 대한 재질 정보	Polyamide 12