


원터치 피팅
QBMF-10-32-UNF-1/8-U
 Part Number: 572282



자료 시트

특징	값
사이즈	MINI
공칭 사이즈	0.098 "
Screw-in 볼트부 씰링 타입	씰링 링
조립 위치	어디든
디자인	직선 형태
컨테이너 사이즈	10
디자인 구조	Push/Pull 원리
Operating pressure for entire temperature range	0.095 ... 1 MPa
작동 압력 전체 온도 범위	0.95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	13.775 ... 145 psi
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
주변 온도	0 ... 60 °C
최대 죄임 토크	1.106 ft-lbf
제품 중량	0.071 oz
마운팅 형태	External hexagon 5/16
공압 연결구, 포트 1	암 나사산 10-32 UNF-2B
공압 연결구, 포트 2	배관용, 1/8" 외부 직경
Ambient temperature Fahrenheit	32 ... 140 °F
해제 링의 색상	회색
재질 사항	RoHS 에 승인
하우징 소재	다이어프램 밸브 PBT
Release ring 소재	POM
튜브 씰 소재	NBR
튜브 고정 클로 소재	고합금 강철, 부식방지