

플라스틱 배관 PU-3-BL

Part Number(&P): 5732

FESTO

CN, CK 콘넥터, 고 유연성 꼬임 방지, 폴리우레탄 (식품 산업용으로 허가되지 않음).

최대 압력 값은 최대 온도에서 허용가능.



자료 시트

특징	값
외부 직경	4.4 mm
유량에 사용하는 굽힘 반경	14 mm
내부 직경	2.9 mm
온도에 따른 작동압력	-0.95 ... 10 bar
작동 매체	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-]
주변 온도	-35 ... 60 °C
인증	TÜV
길이에 따른 제품 중량	0.0096 kg/m
색상	청색
지주 경도	D 52 +/-3
재질 사항	동성분 및 PTFE 제거형 RoHS 에 승인
튜브에 대한 재질 정보	TPE-U(PU)