


매니폴드 스트립
VABM-L1-10HW-G18-5-GR
 Part Number: 573435

FESTO



자료 시트

특징	값
격자 치수	10.5 mm
조립 위치	어디든
최대 밸브 연수	5
인증	c UL us - Recognized (OL)
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1a
클린룸 등급	ISO class 6
보관 온도	-20 ... 60 °C
제품 중량	426 g
외부 파일럿 공압 포트 12/14	M5
파일럿 배기 포트 82/84	M5
공압 연결구, 포트 1	G1/8
공압 연결구, 포트 2	M7
공압 연결구, 포트 3	G1/8
공압 연결구, 포트 4	M7
공압 연결구, 포트 5	G1/8
재질 사항	RoHS 에 승인
매니폴드 소재	전조 알루미늄 합금