


전기 서브 베이스 VAVE-L1-1R8-LR

Part Number: 573920

FESTO



자료 시트

특징	값
극성 보호	양극성
추가 기능	스파크 제거 홀딩전류 감소
신호 상태 표시	LED
공칭 동작 전압 DC	24 V
서지 강도	0.8 kV
오염 등급	3
인증	RCM Mark
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-EMV 가이드라인에 대응
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
보호 등급	IP65
주변 온도	-5 ... 60 °C
조립 위치	어디든
최대 죄임 토크	0.27 Nm
제품 중량	3.2 g
전기 연결	3-핀/2-핀 M8 / - 플러그 / 소켓
보호 접지 연결	사용 불가
마운팅 형태	자체-태핑 볼트형 솔레노이드 밸브 위
하우징 색상	흑색
재질 사항	RoHS 에 승인
커버 소재	PA
씰 소재	EPDM
하우징 소재	PA
나사 소재	열-처리 강철