

전기 서브 베이스 VAVE-L1-1K7-LR

Part Number: 573946

FESTO



자료 시트

특징	값
케이블 특성	작동 전압 연결용
극성 보호	양극성
추가 기능	스파크 제거 홀딩전류 감소
신호 상태 표시	LED
공칭 동작 전압 DC	24 V
서지 강도	0.8 kV
오염 등급	3
인증	RCM Mark
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-EMV 가이드라인에 대응
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
보호 등급	IP65
주변 온도	-5 ... 60 °C
조립 위치	어디든
최대 죄임 토크	0.27 Nm
최소 케이블 힘 반경	34 mm
제품 중량	20 g
전기 연결	2-핀 / 2-와이어 각형 소켓 / 케이블 사각 디자인/각형
케이블 구조	2x0,25
케이블 직경	3.4 mm
케이블 직경 공차	± 0,1 mm
케이블 길이	1 m
배선 끝단	배선 끝단 이음관
보호 접지 연결	사용 불가
마운팅 형태	자체-태핑 볼트형 솔레노이드 밸브 위
하우징 색상	흑색
재질 사항	RoHS 에 승인
커버 소재	PA
씰 소재	EPDM
하우징 소재	PA
케이블 피복 소재	TPV
나사 소재	열-처리 강철