



수직 압력 공급 플레이트 VABF-L1-P3A3-M7

Part Number: 574592

FESTO



자료 시트

특징	값
격자 치수	10.5 mm
최대 밸브 연수	1
작동 압력 MPa	-0.09 ... 1 MPa
작동 압력	-0.9 ... 10 bar
인증	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
최대 죄임 토크, 밸브 마운팅	0.45 Nm
제품 중량	220 g
공압 연결구, 포트 1	M7
재질 사항	RoHS 에 승인
플레이트 소재	전조 알루미늄 합금