



자료 시트

| 특징  | 값  |
|---|--|
| 사이즈   | 표준   |
| 조립 위치   | 어디든  |
| 디자인   | 블랭킹 플러그  |
| 컨테이너 사이즈  | 10   |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 2 MPa   |
| 작동 압력 전체 온도 범위                                  | -0.95 ... 20 bar   |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 290 psi  |
| 작동 압력에 주의                                       | Water: max. 0.6 MPa at 0 - 50 °C   |
| 인증서 발행 부서                                       | NSF C0523185   |
| 작동 매체   | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]<br>Water (liquid, free of ice)   |
| 작동 및 파일럿 매체 확인                                  | 유효 작동 가능   |
| 부식 방지 등급 KBK                                    | 3 - 부식 응력 수준 높음  |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364-B1/B2-L  |
| 클린룸 등급  | This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly.<br>Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly. |
| 식품 안전   | 적합성 선언 참조<br>NSF/ANSI 169  |
| 주변 온도   | 0 ... 150 °C   |
| 제품 중량   | 26.5 g   |
| 공압 연결구, 포트 1                                    | Push-in sleeve diameter 14 mm  |
| 재질 사항   | RoHS 에 승인  |
| 하우징 소재  | Brass, chemically nickel-plated  |