


# 원터치 L-콘넥터 NPQH-L-Q14-E-P10

Part Number: 578275

FESTO



## 자료 시트

| 특징  | 값  |
|---|--|
| 사이즈   | 표준   |
| 공칭 사이즈  | 12 mm  |
| 튜브 삽입 깊이  | 22.5 mm  |
| 조립 위치   | 어디든  |
| 디자인   | L자형  |
| 컨테이너 사이즈  | 10   |
| 디자인 구조  | Push/Pull 원리   |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 2 MPa   |
| 작동 압력 전체 온도 범위                                  | -0.95 ... 20 bar   |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 290 psi  |
| 작동 압력에 주의                                       | Water: max. 0.6 MPa at 0 - 50 °C                             |
| 인증서 발행 부서                                       | NSF C0523185   |
| 작동 매체   | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]<br>Water (liquid, free of ice) |
| 작동 및 파일로트 매체 확인                                 | 윤활 작동 가능   |
| 부식 방지 등급 KBK                                    | 3 - 부식 용력 수준 높음  |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364-B1/B2-L  |
| 클린룸 등급  | ISO class 4  |
| 식품 안전   | 적합성 선언 참조<br>NSF/ANSI 169                                    |
| 주변 온도   | 0 ... 150 °C   |
| 제품 중량   | 61.3 g   |
| 공압 연결구, 포트 1                                    | 외경 14mm 튜브용  |
| 공압 연결구, 포트 2                                    | 외경 14mm 튜브용  |
| 재질 사항   | RoHS 에 승인  |
| 하우징 소재  | Brass, chemically nickel-plated                              |
| Guard ring material                             | PEI  |
| Release ring 소재                                 | Brass, chemically nickel-plated                              |
| 튜브 씰 소재   | FPM  |
| 튜브 고정 클로 소재                                     | 고합금 강철, 부식방지   |
| Thrust ring material                            | PEI  |