


T-원터치 콘넥터 NPQH-T-Q10-E-P10

Part Number: 578383

FESTO



자료 시트

특징	값
사이즈	표준
공칭 사이즈	9 mm
튜브 삽입 깊이	18.3 mm
조립 위치	어디든
디자인	T-형태
컨테이너 사이즈	10
디자인 구조	Push/Pull 원리
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 2 MPa
작동 압력 전체 온도 범위	-0.95 ... 20 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 290 psi
작동 압력에 주의	Water: max. 0.6 MPa at 0 - 50 °C
인증서 발행 부서	NSF C0523185
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-] Water (liquid, free of ice)
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능
부식 방지 등급 KBK	3 - 부식 용력 수준 높음
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
클린룸 등급	ISO class 4
식품 안전	적합성 선언 참조 NSF/ANSI 169
주변 온도	0 ... 150 °C
제품 중량	39.8 g
공압 연결구, 포트 1	외경 10mm 튜브용
공압 연결구, 포트 2	외경 10mm 튜브용
재질 사항	RoHS 에 승인
하우징 소재	Brass, chemically nickel-plated
Guard ring material	PEI
Release ring 소재	Brass, chemically nickel-plated
튜브 씰 소재	FPM
튜브 고정 클로 소재	고합금 강철, 부식방지
Thrust ring material	PEI