


# T-Quick 콘넥터 TCK-1/8-PK-6-KU

Part Number: 6264

FESTO

폴리머 디자인, 씰링 림(Sealing Rim)으로 회전 가능



## 자료 시트

특징	값
공칭 사이즈	5.3 mm
Screw-in 볼트부 씰링 타입	씰링 면
조립 위치	어디든
디자인	T-형태
컨테이너 사이즈	10
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 1 MPa
작동 압력 전체 온도 범위	-0.95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 145 psi
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-10 ... 60 °C
공압 연결구, 포트 1	수 나사산 G1/8
공압 연결구, 포트 2	외경 8mm 튜브용 너트 포함 바브드 커넥터 내경 6mm용
유니언 너트 소재	POM
재질 사항	RoHS 에 승인
하우징 소재	POM
중공 볼트 소재	아노다이징 알루미늄
회전 피팅 소재	POM