



전면 패널 밸브 SV-3-M5

Part Number: 6817

FESTO

이 Type은 진공에 적합 (진공 연결은 포트 1).



자료 시트

특징	값
밸브 기능	3/2 닫힘, 단동 솔레노이드
액추에이터 형태	수동
표준 공칭 유량	65 l/min
작동 압력 MPa	-0.095 ... 0.8 MPa
작동 압력	-0.95 ... 8 bar
디자인 구조	스프링 복귀형 포켓 밸브
Reset 형태	기계 스프링
공칭 사이즈	2 mm
씰링 원리	소프트
조립 위치	어디든
파일럿 형태	직접
유량 방향	전환 불가
중복	포지티브 오버랩
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-10 ... 60 °C
프로세스 밸브 액추에이터	12 N
제품 중량	40 g
마운팅 형태	전면 패널 설치 관통 홀 포함
공압 연결구, 포트 1	M5
씰 소재	NBR
하우징 소재	플라스틱 황동