



**PE 변환기**  
**PE-VK-5.1**  
 Part Number: 7451

**FESTO**



**자료 시트**

특징	값
표준에 따름	EN 60947-5-1
인증	CCC
CE 심볼 (declaration of conformity 참조 )	EU 저전압 가이드라인에 대응
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
측정된 변수	상대 압력
측정 방법	공압/전기 압력 변환기
작동 압력 MPa	0 ... 0.025 MPa
작동 압력	0 ... 0.25 bar
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 불가능
주변 온도	-10 ... 50 °C
스위치 출력	접점-형태
스위칭 기능	고정 히스테리시스에서 Threshold 값
스위칭 부품 기능	전환 스위치
스위치-On 점	0.0005 bar
스위치-Off 점	0.0001 bar
최대 스위칭 출력 전압 AC	250 V
최대 스위칭 출력 전압 DC	250 V
유도성 부하에 대한 이용 카테고리	AC-14 DC-13
저항성 부하에 대한 이용 카테고리	AC-12 DC-12
전기 연결	4-심 케이블
전기 연결 1, 연결 타입	케이블
전기 연결 1, 연결 기술	끝단 납선 케이블
케이블 길이	1 m
케이블 피복 소재	PVC
마운팅 형태	관통 홀 포함
조립 위치	어디든
공압 연결구	M5
제품 중량	250 g
하우징 소재	ABS 알루미늄 다이캐스트 알루미늄
설정 사양	영구 설정
보호 등급	IP62
절연 전압	2 kV
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
오염 등급	3