



PE 변환기 PE-PK-4

Part Number: 7470

FESTO



자료 시트

| 특징 | 값 |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| CE 심볼 (declaration of conformity 참조) | EU 저전압 가이드라인에 대응 |
| 측정된 변수 | 상대 압력 |
| 측정 방법 | 공압/전기 압력 변환기 |
| 작동 압력 | 0 ... 0.25 bar |
| 작동 매체 | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [7.4:4] |
| 작동 및 파일로트 매체 확인 | 운할 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨) |
| 매체 온도 | 0 ... 60 °C |
| 주변 온도 | 0 ... 60 °C |
| 스위칭 부품 기능 | 전환 스위치 |
| 스위치-On 점 | 0.25 bar |
| 스위치-Off 점 | 0.07 bar |
| 최대 스위칭 주기 | 1 Hz |
| 최소 부하 전류 | 100 mA |
| 작동 전압 범위 AC | 12 ... 250 V |
| 작동 전압 범위 DC | 12 ... 250 V |
| 전기 연결 | 볼트 체결 단자 |
| 마운팅 형태 | 옵션 마운팅 프레임 1n 관통 홀 포함 |
| 조립 위치 | 어디든 |
| 공압 연결구 | PK-4 |
| 하우징에 대한 재질 정보 | PET POM 강철 |
| 재질 정보, 스위치 접촉 | 은색 |
| 재질 정보, 전기적 연결 | 황동 |
| 격판에 대한 재질 정보 | CR |
| 보호 등급 | IP00, IP20 보호캡 포함 |