



수직 압력 차단 플레이트 VABF-S4-2-L1D2-C

Part Number: 8001178

FESTO



자료 시트

특징	값
폭	18 mm
표준에 기반	ISO 15407-2
조립 위치	어디든
작동 압력 MPa	1 MPa
작동 압력	10 bar
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU 저전압 가이드라인에 대응
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
부식 방지 등급 KBK	0 - 부식 응력 없음
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
보호 등급	IP65 NEMA 4
파일럿 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
주변 온도	-5 ... 50 °C
제품 중량	231 g
수직 적재식 마운팅 방식	매니폴드 블록상 개별 서브베이스
재질 사항	RoHS 에 승인
하우징 소재	알루미늄 다이캐스트