



예시 표시

## 자료 시트

전체 데이터시트 - 개별값은 설정에 따라 달라집니다.

특징	값
드라이브 피니언의 유효 직경	28.65 mm
작업 행정거리	200 ... 4,500 mm
마운팅 표면에 대한 요구 편평도	0.1 mm/m
톱니 벨트 확장	0.24 %
톱니 벨트 피치	3 mm
조립 위치	가급적이면 수평 부착 (부품들을 위쪽으로 디스플레이) 만약 밸브가 움직인다면, 반드시 밸브가 움직이는 방향의 오른쪽에 부착!
디자인 구조	전자기적 선형 모듈 톱니 벨트 포함
위치 감지	근접 센서용
최대 가속	50 m/s <sup>2</sup>
최대 속도	5 m/s
반복 정확도	±0,08 mm
정격 사용 시간	100 %
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
보관 온도	-20 ... 60 °C
상대 공기 습도	0 - 90 %
보호 등급	IP40
주변 온도	5 ... 45 °C
최대 급송력 Fx	350 N
급송 계수	90 mm/U
재질 사항	RoHS 에 승인