



# 분배기 NEDY-L2R1-V1-M12G5-N-M12G4

Part Number: 8005310

FESTO



## 자료 시트

특징	값
표준에 기반	EN 61076-2-101
디자인 구조	케이블이 없는 Y-분배기
분배기 타입	2 - 1
케이블 식별	명판 라벨 홀더 제외
마운팅 형태	M2 나사용 관통 홀 포함 역세서리 포함
제품 중량	27 g
전기 연결 1, 기능	컨트롤러 측
전기 연결 1, 설계	원형
전기 연결 1, 연결 타입	플러그
전기 연결 1, 케이블 인출구	일자형
전기 연결 1, 연결 기술	M12x1, EN 61076-2-101 에 따른 A-coded
전기 연결 1, 핀/와이어 수	4
전기 연결 1, 점유 핀/와이어	4
전기 연결 2, 기능	필드 장치 측
전기 연결 2, 설계	원형
전기 연결 2, 연결 타입	2x 소켓
전기 연결 2, 케이블 인출구	일자형
전기 연결 2, 연결 기술	M12x1, EN 61076-2-101 에 따른 A-coded
전기 연결 2, 핀/와이어 수	5
전기 연결 2, 점유 핀/와이어	4
작동 전압 범위 DC	0 ... 30 V
작동 전압 범위 AC	0 ... 30 V
40°C에서 허용 가능 전류 부하	4 A
서지 강도	0.8 kV
보호 등급	IP65 IP68 IP69K
주변 온도	-25 ... 85 °C
주변 온도 주의	관통 홀을 통해 장착 시 -10 - 40°C
보관 온도	-25 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
재질 사항	RoHS 에 승인 할로겐-제거 인산 에스테르(phosphoric acid ester) 무함유
오염 등급	3
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
케이블 피복 소재	TPE-U(PUR)
케이블 피복 색상	회색
하우징 소재	TPE-U(PUR)
하우징 색상	흑색
유니언 너트 소재	다이아프램 밸브
씰 소재	NBR
전기 접점 소재	금 도금 구리 합금
나사 슬리브 소재	다이아프램 밸브