


# 공압 밸브 VUWS-25

Part Number: 8022015

FESTO



예시 표시

## 자료 시트

전체 데이터시트 - 개별값은 설정에 따라 달라집니다.

특징	값
밸브 기능	2x3/2 닫힘, 단동 솔레노이드 2x3/2 열림, 단동 솔레노이드 2x3/2 열림/닫힘, 단동 솔레노이드 3/2 닫힘, 단동 솔레노이드 3/2 열림, 단동 솔레노이드 5/2 복동 솔레노이드 5/2 단동 솔레노이드 5/3 공급 5/3 배기 5/3 중간 위치 닫힘
액츄에이터 형태	공압
밸브 사이즈	26.5 mm
표준 공칭 유량	1,000 ... 1,300 l/min
작동 압력	-0.9 ... 10 bar
디자인 구조	피스톤 슬라이드 포펫 시트
Reset 형태	기계 스프링 공압 스프링
인증	c UL us - Recognized (OL)
배기 기능	유량 조절 가능
씰링 원리	소프트
조립 위치	어디든
수동 작동	없음
파일럿 형태	직접
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중 요구됨)
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
파일럿 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
마운팅 형태	매니폴드 레일 관통 홀 포함 옵션
배기구 연결	비-덕트
재질 사항	RoHS 에 승인
하우징 소재	알루미늄 다이캐스트 도색
나사 소재	갈바닉 스틸