


서브-베이스
VMPA14-IC-AP-1-EX1E
 Part Number: 8023668



자료 시트

특징	값
폭	24.4 mm
길이	107.3 mm
격자 치수	14.9 mm
작동 압력 MPa	0.3 ... 0.8 MPa
작동 압력	3 ... 8 bar
파일럿 압력 MPa	0.3 ... 0.8 MPa
파일럿 압력	3 ... 8 bar
인증	c UL us - Recognized (OL)
KC 마크	KC-EMV
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-EMV 가이드라인에 대응 EU-Ex 방폭 가이드라인 (ATEX) 에 대응 EU-RoHS-RL 지침
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK EX instructions To UK RoHS instructions
EU 국가외 폭발 방지 인증	EPL Gc (GB)
ATEX 카테고리 가스	II 3G
폭발 점화 방지 타입 가스	Ex ec IIC T4 Gc X
방폭 주변 온도	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C
부식 방지 등급 KBK	0 - 부식 응력 없음
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-5 ... 50 °C
제품 중량	150 g
전기 연결	M8 플러그
서브-베이스에 대한 마운팅 방법	관통 홀 포함
공압 연결구, 포트 1	M7 G1/8
공압 연결구, 포트 2	M7 G1/8
공압 연결구, 포트 3	M7 G1/8
공압 연결구, 포트 4	M7 G1/8
공압 연결구, 포트 5	M7 G1/8
재질 사항	RoHS 에 승인
연결 플레이트 소재	알루미늄 다이캐스트