


# 유량 제어 VFFG-T-M5-10

Part Number: 8025713

FESTO

이 Type은 진공에 적합.



## 자료 시트

| 특징              | 값                                |
|-----------------|----------------------------------|
| 밸브 기능           | 유량 조절 기능                         |
| 마운팅 형태          | 나사산 포함                           |
| 정방향 표준 공칭 유량    | 40.8 l/min                       |
| 작동 압력           | -0.9 ... 10 bar                  |
| 주변 온도           | -5 ... 60 °C                     |
| 공칭 사이즈          | 1.05 mm                          |
| b 값             | 0.5                              |
| C 값             | 0.14 l/sbar                      |
| 작동 매체           | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]    |
| 작동 및 파일럿 매체 확인  | 윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨) |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L                |
| 보관 온도           | -20 ... 60 °C                    |
| 제품 중량           | 0.5 g                            |
| 재질 사항           | RoHS 에 승인                        |
| 중공 볼트 소재        | PA                               |