


connector block
VABM-B10-25E-N12-10
 Part Number: 8026260



자료 시트

| 특징 | 값 |
|-----------------|-------------------|
| 격자 치수 | 27.5 mm |
| 조립 위치 | 어디든 |
| 최대 밸브 연수 | 10 |
| 부식 방지 등급 KBK | 2 - 부식 응력 수준 보통 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 제품 중량 | 3,303 g |
| 마운팅 형태 | 관통 홀 포함 |
| 파일럿 공압 포트 12 | 1/8 NPT |
| 파일럿 공압 포트 14 | 1/8 NPT |
| 공압 연결구, 포트 1 | 1/2 NPT |
| 공압 연결구, 포트 3 | 1/2 NPT |
| 공압 연결구, 포트 5 | 1/2 NPT |
| 재질 사항 | RoHS 에 승인 |
| 매니폴드 소재 | 전조 알루미늄 합금 |