


공급 플레이트  
VABF-B10-30-P1A4-G38  
Part Number: 8026434

FESTO



자료 시트

특징	값
작동 압력 MPa	-0.09 ... 1 MPa
작동 압력	-0.9 ... 10 bar
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
최대 죄임 토크	6 Nm
제품 중량	167 g
마운팅 형태	관통 홀 포함
공압 연결구, 포트 1	G3/8
공압 연결구, 포트 3	G3/8
공압 연결구, 포트 5	G3/8
재질 사항	RoHS 에 승인
공급 플레이트 소재	알루미늄 다이캐스트