



예시 표시

## 자료 시트

전체 데이터시트 - 개별값은 설정에 따라 달라집니다.

특징	값
사이즈	30
조립 위치	수평
디자인 구조	선형 갠트리
작동 압력	-0.95 ... 8 bar
최대 가속	50 m/s <sup>2</sup>
최대 속도	5 m/s
반복 정확도	±0,1 mm
정격 사용 시간	100 %
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
보관 온도	-10 ... 60 °C
상대 공기 습도	0 - 90 %
음향 압력 레벨	78 dB(A)
보호 등급	IP40
주변 온도	10 ... 40 °C
Z 방향의 최대 프로세스 힘	300 N
최대 동적 응답일 때 정격 하중	3 kg
마운팅 형태	마운팅 키트 포함 슬롯 너트 포함
재질 사항	RoHS 에 승인