


# 솔레노이드 코일 VACN-N-A1-16B

Part Number: 8029134

FESTO

아마추어 시스템 FN용, 연결 패턴 타입 A, EN 175 301에 연결,  
120V AC/60Hz 및 110V AC/50-60Hz.



## 자료 시트

특징	값
액추에이터 형태	전기적
조립 위치	어디든
정격 사용 시간	100 %
절연 등급	F
에나멜 배선 절연 등급	F
특성 코일 자료	110 V AC: 50 Hz, 픽업 전력 5.2 VA, 홀딩 전력 3.1 VA 110 V AC: 60 Hz, 픽업 전력 4.2 VA, 홀딩 전력 2.5 VA
서지 강도	2.5 kV
오염 등급	3
허용 가능 전압 파동	+/- 10 %
해양 등급(Maritime classification)p	인증서 확인
CE 심볼 (declaration of conformity 참조 )	EU 저전압 가이드라인에 대응
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
인증서 발행 부서	DNV TAA000011J
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
보호 등급	IP65
주변 온도	-20 ... 60 °C
제품 중량	95 g
전기 연결	EN 175301-803에 따른 플러그 패턴 A타입 DIN EN 175301-803에 따름
마운팅 형태	널링 너트 포함
재질 사항	RoHS 에 승인
하우징 소재	플라스틱 강철
전기 접점 소재	황동
와인딩 소재	구리